

## Размеры

- Высота канистры – 320±5 мм
- Ширина канистры – 194±5 мм
- Длина канистры – 235±5 мм
- Внутренний диаметр горловины – 44±0,5 мм

## Упаковка

- Канистры упаковывают в полиэтиленовые пакеты.
- Допускаются, по согласованию с потребителем, другие варианты упаковки.
- Крышки россыпью размещаются в картонные коробки.



Канистра вместимостью «Н» 11 дм<sup>3</sup> «Е» S изготавливается по ТУ 22.22 - 003- 33223560-2020. Соответствует требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»

## Правила пользования

- Не допускается попадание прямых солнечных лучей. Хранить вдали от открытых источников тепла и обогревательных приборов.
- Хранение и транспортировка продукции на определенных видах транспорта должна осуществляться согласно правилам и нормам складирования и транспортировки.
- Накручивание крышек на канистры производить спец-ключом с усилием 15 Н\*м. При этом целостность перемычек контрольного кольца нарушаться не должна. При откручивании крышек целостность перемычек должна нарушаться.
- Рекомендуется использовать тару не более одного раза, т.к. гарантию герметичности канистр, обеспечивает только их одноразовое использование. Повторное использование указанных канистр может привести к деформации или повреждению тары и потере продукта на любом этапе их производства и реализации.

## Хранение и транспортировка

- Хранение и транспортировка канистр с готовым продуктом осуществляется согласно нормативно – технической документации на конкретный вид продукта.
- Хранение канистр осуществляется в групповой упаковке, на поддонах.
- ВНИМАНИЕ!** Во избежание деформации поверхностей канистр паллетирование продукции в групповой упаковке с помощью паллетеобмотчика с использованием стрейч-пленки без применения межрядных прокладочных материалов и гофроуголков запрещается.
- Транспортировка канистр осуществляется только в групповой упаковке. Не допускается выступ канистр за пределы поддона.
- При транспортировке строго соблюдать правила, действующие на данном виде транспорта.

## Штабелирование канистр затаренных фасуемым веществом

- Хранение канистр осуществляется только в штабеле на поддонах с использованием стрейч – пленки, с обязательным применением межрядных прокладочных материалов и гофроуголков. Натяжение стрейч-пленки должно обеспечивать отсутствие деформаций и отклонений от вертикального положения. Нагрузка на нижний ярус не должна превышать 33 кг.
- Выступ канистр за пределы поддона не допускается.

**Система менеджмента соответствует требованиям стандарта ISO 9001:2015 в области: разработки, производства и реализации изделий из полимеров, металла и других материалов.**

- Допускается деформация изделий не нарушающая устойчивость штабеля и герметичность канистр.

*Система менеджмента соответствует требованиям стандарта ISO 9001:2015 в области: разработки, производства и реализации изделий из полимеров, металла и других материалов.*